



382210

Int. para persianas con llave

Características técnicas

Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Texto

Tipo de conmutación / variante	Con posición neutra
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para fijación atornillada, Sin garras de expansión