



383803

Puls. rot. de grupo 1930,Glas,Palazzo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Arquitectura

Número de polos 2

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Tipo de pulsador Pulsador de grupo

Series relacionadas Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Sistemas con productos relacionados Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic

Materiales

Material Metal, Plástico

Transparente No

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Dimensiones

Profundidad 42 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP20

Texto

Inscripción Sin inscripción

Tipo de conexión Con bornes roscados

Tipo de conmutación / variante Con posición neutra