



383803

**Puls. rot. de grupo 1930,Glas,Palazzo**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 A

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Arquitectura**

Número de polos 2

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Controles e indicadores**

Con contacto de señal de retroalimentación No

Tipo de pulsador Pulsador de grupo

Series relacionadas Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Sistemas con productos relacionados Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic

**Materiales**

Material Metal, Plástico

Transparente No

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

**Dimensiones**

Profundidad 42 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP20

**Texto**

Inscripción Sin inscripción

Tipo de conexión Con bornes roscados

Tipo de conmutación / variante Con posición neutra