



386103

**Int. rotativo 0-1-2-3**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Empotrado

**Configuración**

Tipo de conmutación / variante Con posición 0: 0-1-2-3

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente nominal 10 AX

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 AX

**Dimensiones**

Profundidad 42 mm

Altura 71 mm

Ancho 71 mm

**Materiales, acabados, colores**

Material Plástico+Metal

Superficie otro

**Conexión**

Tipo de conexión Con terminales roscados

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

**Identificación**

Aplicaciones Regulación HVAC

Serie principal de diseño MECANISMOS DE MÓDULO

**Instrucciones**

Texto de la nota Por ejemplo, para sistemas de aire acondicionado y ventiladores.