



386103

Int. rotativo 0-1-2-3

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 250 - 250 V

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad 42 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Materiales

Material Metal, Plástico

Arquitectura

Elemento de control/operación Rotativo

Texto

Tipo de conmutación / variante Con posición 0: 0-1-2-3

Tipo de conexión Con bornes roscados