



386113

Int. rotativo 2-1-3

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	250 - 250 V
AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Dimensiones

Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

Materiales

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Rotativo
-------------------------------	----------

Texto

Tipo de conmutación / variante	Sin posición 0: 2-1-3
Tipo de conexión	Con bornes roscados