



386201

## Int. rotativo II 25A

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	25 A
Corriente nominal asignada	25 A

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Materiales

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

#### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

#### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	31 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Texto

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de conmutación / variante	2 polos desconexión