



387503

**Doble int. rot. 1930,Glas,Palazzo**

**Características técnicas**

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 10 A

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Materiales**

Material Duroplástico

**Identificación**

Disposición de montaje Elemento básico

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje de garra

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

**Arquitectura**

Elemento de control/operación Maneta rotativa corta

**Texto**

Tipo de montaje Con garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin lámpara de neón

Tipo de conmutación / variante Serie