



387703

Cruzamiento rot. 1930,Glas,Palazzo

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Material Duroplástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra

Controles e indicadores

Número de teclas 0

Dimensiones

Profundidad de montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación Maneta rotativa corta

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin lámpara de neón

Tipo de conmutación / variante Cruzamiento