



389303

Int. bipolar rot. 1930,Glas,Palazzo

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Material Duroplástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra

Dimensiones

Profundidad de montaje 31 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Arquitectura

Elemento de control/operación Maneta rotativa corta

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin lámpara de neón

Tipo de conmutación / variante 2 polos desconexión