



395619

Pulsador conmutador de tirador

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación Sí

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Sistemas con productos relacionados Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Materiales

Material Metal, Plástico

Transparente No

Dimensiones

Profundidad 42 mm

Profundidad de montaje 31,20 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP20

Texto

Iluminación Para circuito iluminación y control

Inscripción Sin inscripción

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Tipo de conmutación / variante Contacto conmutado, con contacto avisador independiente

Tipo de montaje Para el montaje sobre paredes y techos.