



3966

### Conn. de tirador 10AX,250V

#### Características técnicas

---

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|------------------------|------------------------|

#### Corriente eléctrica

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

#### Tensión

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

#### Materiales

---

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Metal, Plástico |
|----------|-----------------|

#### Conectividad

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| Tipo de montaje | Montaje con abrazadera, Conexión con tornillos |
|-----------------|--|

#### Dimensiones

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Profundidad de montaje | 31 mm |
|------------------------|-------|

---

|   |       |
|---|-------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 35 mm |
|---|-------|

#### Seguridad

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Texto

---

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo de conexión | Con bornes de conexión rápida |
|------------------|-------------------------------|

---

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de conmutación / variante | Desconexión/conmutación |
|--------------------------------|-------------------------|