



3966

Conmutador de tirador 10AX,250V

Características técnicas

Configuración

Tipo de conmutación / variante	Desconexión/conmutación
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX
--------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	42 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Longitud

Longitud cuerda de tracción	14 cm
-----------------------------	-------

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
----------	----------------

Conexión

Tipo de conexión	Con regletas enchufables
Tipo de conexión	Conexión

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes

Identificación

Aplicaciones	Control de iluminación
Serie principal de diseño	CONTROL DE LA ILUMINACIÓN