



41091606

Toma SCHUKO con LED de orientación, S/B, antracita, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiales

Colour	Antracita
Código RAL	7021
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Funda	Tapa central
-------	--------------

Iluminación	Usos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación
-------------	--

Cableado	Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para retrofitting
----------	--

Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
------------	--