



41097003

## Toma SCHUKO con LED de orientación, K.5, aluminio

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Series relacionadas	Berker K.5

#### Materiales

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

---

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Texto**

---

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

---

Funda	Tapa central
-------	--------------

---

Iluminación	Usos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación
-------------	--

---

Cableado	Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para retrofitting
----------	--

---

Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
------------	--