



41101909

Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco polar, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Índice de protección IP	IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	31 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	41,60 mm
Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

Sí

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental