



**Tomas de corriente SCHUKO con LED de control, R.x, blanco polar, brillo**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada Sí

Índice de protección IP IP20

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 40,80 mm

Series relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

**Materiales**

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado Sí

41102089

**Texto**

---

Inscripción

Sin inscripción

---

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental