



41108982

## Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco, brillo

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Índice de protección IP IP20

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

#### Materiales

Colour Blanco

Código RAL 1013

Acabado de la superficie Brillante

Material Duroplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

---

Tiene campo de etiquetado	Sí
---------------------------	----

**Capacidad**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Texto**

---

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

---

Funda	Tapa central
-------	--------------

---

Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
------------	----------------------------------------------------