



41491606

SCHUKO con portaetiquetas S/B antracita

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de construcción	según DIN 49440
Montaje	Empotrado

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V AC
Corriente nominal	16 A

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Antracita
Color RAL	RAL 7021 - Gris negruzco
Material	Termoplástico
Superficie	mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Terminales de conexión	según VDE 0620-1
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

Utilizar

empty	con portaetiqueta
differentiationfeature2web	Protección elevada contra el contacto accidental

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

Identificación

Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	S.1, B2, Berker B.7

Instrucciones

Texto de la nota	Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
------------------	------------------------------------------------------------