



41498989

SCHUKO portaet. S/B bl.polar,brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 31 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 41,60 mm

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Duroplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

Sí

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental