

41498989

**SCHUKO portaet. S/B bl.polar,brillo**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada Sí

Índice de protección IP IP20

**Dimensiones**

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 31 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 41,60 mm

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

**Materiales**

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Duroplástico

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

---

Tiene campo de etiquetado

Sí

**Texto**

---

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental