



47387003

## SCHUKO con portaet. K.x acero

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Conexión

Tipo de conector/enchufe Enchufe / abrazadera

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP20

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 31 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Series relacionadas Berker K.5

#### Materiales

Colour Aluminio

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Conexión enchufable

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
<b>Accesorios</b>	
Tiene campo de etiquetado	Sí
<b>Capacidad</b>	
Número de módulos	1
<b>Texto</b>	
Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental