



47387004

## Toma SCHUKO con portaetiquetas, K.5, aluminio

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Conexión

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
--------------------------	----------------------

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	31 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Series relacionadas	Berker K.5

#### Materiales

Colour	Acero inoxidable
Código RAL	9022
Acabado de la superficie	Mate
Material	Acero inoxidable, Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No

Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
<b>Accesorios</b>	
Tiene campo de etiquetado	Sí
<b>Capacidad</b>	
Número de módulos	1
<b>Texto</b>	
Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental