



47387004

Toma SCHUKO con portaetiquetas, K.5, aluminio

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
--------------------------	----------------------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	31 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Series relacionadas	Berker K.5

Materiales

Colour	Acero inoxidable
Código RAL	9022
Acabado de la superficie	Mate
Material	Acero inoxidable, Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No

Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene campo de etiquetado	Sí
Capacidad	
Número de módulos	1
Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental