



47387009

SCHUKO con portaet. K.x bl.polar,brill

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
--------------------------	----------------------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Índice de protección IP	IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	31 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	42 mm
Series relacionadas	Berker K.1

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No

Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene campo de etiquetado	Sí
Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental