



4755

Toma SCHUKO, 1930, blanco polar, brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Tensión

Tensión asignada 250 V

Conexión

Tipo de conector/enchufe Enchufe / abrazadera

Sección máxima del conductor 1,0 - 2,5 mm²

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK02

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 31 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 42 mm

Series relacionadas Serie 1930, Serie Glas

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Duroplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Conexión enchufable

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

| | |
|--|--|
| Tipo de conector/enchufe toma de enchufe | SCHUKO |
| Inserto central girado | Sí |
| Con tapa abatible | No |
| Con contacto de tierra de protección redondo | No |
| Con lámpara de señal | No |
| Con cierre | No |
| Accesorios | |
| Tiene campo de etiquetado | No |
| Capacidad | |
| Número de módulos | 1 |
| Texto | |
| Inscripción | Sin inscripción |
| Protección | Protección reforzada contra el contacto accidental |