



475501

Toma SCHUKO, 1930, negro, brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
--------------------------	---------------------

Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra
-----------------	---

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
--------------------------	----------------------

Sección máxima del conductor	1,0 - 2,5 mm ²
------------------------------	---------------------------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
-------------------------------------	----

Resistencia al impacto IK	IK02
---------------------------	------

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	31 mm
---	-------

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Anchura	71 mm
---------	-------

Profundidad	42 mm
-------------	-------

Series relacionadas	Serie 1930, Serie Glas
---------------------	------------------------

Materiales

Colour	Negro
--------	-------

Código RAL	9005
------------	------

Acabado de la superficie	Brillante
--------------------------	-----------

Material	Duroplástico
----------	--------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	Sí
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene campo de etiquetado	No
Capacidad	
Número de módulos	1
Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida