



475501

Toma SCHUKO, 1930, negro, brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 16 A |
|----------------------------|------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Conexión

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Tipo de conector/enchufe | Enchufe / abrazadera |
| Sección máxima del conductor | 1,0 - 2,5 mm ² |

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|------|
| Con protección de contacto mejorada | Sí |
| Resistencia al impacto IK | IK02 |
| Índice de protección IP | IP20 |

Dimensiones

| | |
|---|------------------------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 31 mm |
| Profundidad de montaje | 32 mm |
| Altura | 71 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Profundidad | 42 mm |
| Series relacionadas | Serie 1930, Serie Glas |

Materiales

| | |
|--------------------------|--------------|
| Colour | Negro |
| Código RAL | 9005 |
| Acabado de la superficie | Brillante |
| Material | Duroplástico |

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Conectividad

| | |
|--------------------------|---|
| Tipo de conector/enchufe | Conexión enchufable |
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos, Montaje de garra |

Equipo

| | |
|--|--|
| Tipo de conector/enchufe toma de enchufe | SCHUKO |
| Inserto central girado | Sí |
| Con tapa abatible | No |
| Con contacto de tierra de protección redondo | No |
| Con lámpara de señal | No |
| Con cierre | No |
| Accesorios | |
| Tiene campo de etiquetado | No |
| Capacidad | |
| Número de módulos | 1 |
| Texto | |
| Inscripción | Sin inscripción |
| Protección | Protección reforzada contra el contacto accidental |