



47552089

## Toma Schuko, blanco polar, brillo

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de construcción	según DIN 49440
Montaje	Empotrado

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V AC
Corriente nominal	16 A

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas empotrables	31 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico
ismetalliccolour	No

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

#### Conexión

Bornes de unión	según IEC 60884-1
Terminales de conexión	según VDE 0620-1
Tipo de conexión	Con regletas enchufables

#### Utilizar

differentiationfeature2web	Con protección contra el contacto accidental elevada
differentiationfeature3web	Posición de montaje variable de pasos de 45°

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
withenhancedcontactprotection	Sí

#### Identificación

Serie principal de diseño	SERIE R.CLASSIC
---------------------------	-----------------