



47552089

Toma Schuko, blanco polar, brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Conexión

Tipo de conector/enchufe Enchufe / abrazadera

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 31 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 42 mm

Series relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie R.classic

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Conexión enchufable

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene campo de etiquetado	No
Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental