



503101

## Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación	Sí
Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único

Series relacionadas  
Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Sistemas con productos relacionados  
Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

#### Materiales

Material	Metal, Plástico
Transparente	No

#### Dimensiones

Profundidad	41,60 mm
Profundidad de montaje	31 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

#### Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP20

#### Texto

Iluminación	Para circuito iluminación y control
Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Tipo de conmutación / variante	Contacto NA, con 2 contactos avisadores independientes
Tipo de montaje	Con garras de expansión