



503101

Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Series relacionadas

Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5,
Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1,
Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Sistemas con productos relacionados

Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Materiales

Material Metal, Plástico

Transparente No

Dimensiones

Profundidad 41,60 mm

Profundidad de montaje 31 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP20

Texto

Inscripción Sin inscripción

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida