



503503

## Pulsador dos circuitos alternativos

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Sistemas con productos relacionados Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

#### Materiales

Material Metal, Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

#### Dimensiones

Profundidad 41,60 mm

Profundidad de montaje 31,70 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

#### Seguridad

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP20

#### Texto

Inscripción Sin inscripción