



503503

Pulsador dos circuitos alternativos

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación	No
--	----

Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
---------------------	--

Sistemas con productos relacionados	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
-------------------------------------	--

Materiales

Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

Dimensiones

Profundidad	41,60 mm
Profundidad de montaje	31,70 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP20

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------