



5036

## Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Arquitectura

Número de polos 1

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Número de teclas 1

Tipo de pulsador Pulsador único

Series relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Sistemas con productos relacionados Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

#### Materiales

Material Metal, Plástico

Transparente No

#### Dimensiones

Profundidad 42 mm

Profundidad de montaje 31 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 34 mm

#### Seguridad

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP20

#### Texto

Inscripción Sin inscripción