



51018982

**Tapa piloto/puls. S/B bl. brillo**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 2 A

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Controles e indicadores**

Con contacto de señal de retroalimentación No

Número de teclas 0

Tipo de pulsador Pulsador único

Series relacionadas Berker S.1

Sistemas con productos relacionados Berker S.x/B.x

**Materiales**

Colour Blanco

Acabado de la superficie Brillante

Material Duroplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

**Dimensiones**

Profundidad 47,50 mm

Profundidad de montaje 28,20 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 0

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK IK02

Índice de protección IP IP20

**Texto**

Iluminación Sin lámpara de neón

Inscripción Sin inscripción

Tipo de conexión Con bornes roscados

Tipo de conmutación / variante Contacto NA

Tipo de montaje Con garras de expansión