



67687901

## Toma de corr. sist. francés 1930/G/P nb

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Conexión

Tipo de conector/enchufe Enchufe / abrazadera

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK02

Índice de protección IP IP20

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 31 mm

Profundidad de montaje 31,30 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Series relacionadas Serie 1930, Serie Glas

#### Materiales

Colour Negro

Código RAL 9005

Acabado de la superficie Brillante

Material Duroplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Conexión enchufable

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe Clavija de conexión a toma de tierra

Inserto central girado Sí

Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	Sí
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
<b>Accesorios</b>	
Tiene campo de etiquetado	No
<b>Capacidad</b>	
Número de módulos	1
<b>Texto</b>	
Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental