

6768792089

Toma de corriente francesa, R.classic, blanco polar

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Tensión

Tensión asignada 250 V

Conexión

Tipo de conector/enchufe Enchufe / abrazadera

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 42 mm

Series relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Serie R.classic

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Conexión enchufable

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe Clavija de conexión a toma de tierra

Inserto central girado Sí

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo	Sí
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene campo de etiquetado	No
Capacidad	
Número de módulos	1
Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental