



862542501

Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, marrón, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 20 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Tensión

Tensión asignada 250 V

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje 19 mm

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad 28 mm

Materiales

Colour Marrón

Código RAL 8017

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe NEMA

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Funda	Tapa central
-------	--------------

Protección	Sin protección adicional de contactos
------------	---------------------------------------

Cubierta, puerta

Tipo de tapa	Sin tapa
--------------	----------