



862542507

Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, gris, brillo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 20 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

Tensión

Tensión asignada 250 V

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Índice de protección IP IP20

Dimensiones

Profundidad de montaje 19 mm

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad 28 mm

Series relacionadas flow

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7038

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe NEMA

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

Capacidad

Número de módulos

1

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Funda

Tapa central

Protección

Sin protección adicional de contactos