



862542510

## Toma USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, negro, brillo

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 20 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 50 Hz

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Índice de protección IP IP20

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 19 mm

Altura 55,50 mm

Anchura 55,50 mm

Profundidad 28 mm

#### Materiales

Colour Negro

Código RAL 9005

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe NEMA

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con lámpara de señal No

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

**Capacidad**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Texto**

---

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

---

Funda	Tapa central
-------	--------------

---

Protección	Sin protección adicional de contactos
------------	---------------------------------------