



862632513

Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R, Integro, negro, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	15 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	125 V
------------------	-------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
-------------------------------------	----

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Dimensiones

Altura	70 mm
--------	-------

Anchura	70 mm
---------	-------

Profundidad	10 mm
-------------	-------

Series relacionadas	flow
---------------------	------

Materiales

Colour	Negro
--------	-------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Tipo de montaje	Instalación de empotrar, Montaje con tornillos
-----------------	--

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	NEMA
--	------

Inserto central girado	No
------------------------	----

Con tapa abatible	No
-------------------	----

Con lámpara de señal	No
----------------------	----

Con cierre	No
------------	----

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Texto

Protección	Sin protección adicional de contactos
------------	---------------------------------------