



936522505

Int. 2 polos OFF Integro antracita

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Colour Antracita

Código RAL 7021

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 13 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP44

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Texto

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Tipo de conmutación / variante 2 polos desconexión