



936522507

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tipo de organo de control | tecla simple            |
| Número de pulsadores      | 1                       |
| Montaje                   | Instalación de empotrar |

#### Configuración

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipo de conmutación / variante | 2 polos desconexión |
| antibacterialtreatment         | No                  |

#### Compatibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| iftttsupportavailable | No |
|-----------------------|----|

#### Principales características eléctricas

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 250 V       |
| Tensión nominal | 250 V AC/DC |

#### Corriente eléctrica

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Corriente de conmutación | 10 AX |
|--------------------------|-------|

#### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Profundidad | 25 mm   |
| Altura      | 55.5 mm |
| Ancho       | 55.5 mm |

#### Materiales, acabados, colores

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Color                                | gris                  |
| Color RAL                            | RAL 7038 - Gris ágata |
| Material                             | Termoplástico         |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado            |

#### Conexión

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo de conexión | Con terminales roscados |
| Tipo de conexión | Conexión con tornillos  |

#### Equipo

|                  |    |
|------------------|----|
| hasheatingswitch | No |
|------------------|----|

#### Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP44 |
|-------------------------|------|

#### Identificación

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tipo de interruptor para aparatos | No |
|-----------------------------------|----|

