



936522524

**Int. 2 polos OFF Integro acero**

**Características técnicas**

AT\_PUBSwitchingCurrent 16 A

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Materiales**

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Acabado de la superficie Mate

Material Acero inoxidable, Termoplástico

Tratamiento Lacado

**Identificación**

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

**Conectividad**

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

**Controles e indicadores**

Número de teclas 1

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 13 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP IP44

Resistencia al impacto IK IK05

**Arquitectura**

Elemento de control/operación Tecla simple

**Texto**

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Tipo de conmutación / variante 2 polos desconexión