



936522568

Int. 2 polos OFF Integro cromo

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 16 A

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Colour Cromo

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Chapado en cromo, Lacado

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montaje Instalación de empotrar, Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 13 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP44

Resistencia al impacto IK IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)

Tipo de conmutación / variante 2 polos desconexión