



936532501

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla doble

Configuración

Tipo de conmutación / variante Con enclavamiento eléctrico como bloqueo contra la pulsación de teclas por ambos lados

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 8017 - Chocolate

Material Termoplástico

Superficie mate

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Identificación

Serie principal de diseño BERKER INTEGRO FLOW/PURE

Serie Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure