



936532507

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control tecla doble

#### Compatibilidad

ifttsupportavailable No

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

#### Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

#### Materiales, acabados, colores

Color gris

Material Termoplástico

#### Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

#### Identificación

Serie Berker Integro Flow, Berker Integro Pure