



936552568

### Int. doble Integro cromo

#### Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	16 A
------------------------	------

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

#### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

#### Materiales

Colour	Cromo
--------	-------

Código RAL	9006
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamiento	Chapado en cromo, Lacado
-------------	--------------------------

#### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central
------------------------	---

#### Conectividad

Tipo de montaje	Instalación de empotrar, Montaje con tornillos
-----------------	--

#### Controles e indicadores

Número de teclas	2
------------------	---

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	10 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm
---	-------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK05
---------------------------	------

#### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

#### Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
-----------------	---------------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	--

Tipo de conmutación / variante	Serie
--------------------------------	-------