



936562505

Conmutador Integro antracita

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Materiales

Colour	Antracita
--------	-----------

Código RAL	7021
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamiento	Sin tratamiento
-------------	-----------------

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central
------------------------	---

Conectividad

Tipo de montaje	Instalación de empotrar, Montaje con tornillos
-----------------	--

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	10 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm
---	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
-----------------	---------------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	--

Tipo de conmutación / variante	Desconexión/conmutación
--------------------------------	-------------------------